

Készülékház - HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - 1407662

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON EVO műanyag falra szerelhető tokozat, B24, keresztirányú reteszelfűlél, magasság 30,5 mm, lapos tömítéssel, védőfedéllel

Előnyei

- ✓ Csekély költségek a fém kivitel miatt
- ✓ Csekély súly
- ✓ Csekély kicsapódásveszély
- ✓ A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- ✓ A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- ✓ abszolút korrózióálló
- ✓ halogénmentes műanyag
- ✓ IK 08 szerinti ütésvizsgálat
- ✓ Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356777254

Műszaki adatok

Méretetek

Magasság	30,5 mm
Szélesség	53 mm
Hossz	140,5 mm
Szerelőkivágás hossza	113 mm
Szerelőkivágás szélessége	35 mm

Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66 (dugaszolt állapotban)
A készülékház védettsége (IP)	IP54 (zárt védőfedéllel)
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	NEMA 250
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Általános

Készülék ház - HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - 1407662

Műszaki adatok

Általános

Megjegyzés	HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C érintkezőbetétekhez
Méret	B24
Elektronikaház típus	Falra szerelhető tokozat
Szín	fekete
Reteszelés módja	keresztirányú kengyelhez
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm ... 1,7 Nm (A falra szerelhető tokozat rögzítőcsavarjai)
tömszelence	nélkül
Védőfedél	igen
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	NBR
A védőfedél anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési utasítás	a kapcsoladapterek D sorozatához nem alkalmazható
Szerelési útmutató	Nem alkalmas a HC-B 24-ADP-B..... adapterlapokhoz

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Készülékház - HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - 1407662

Tanúsítások

GL / EAC /

A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

Tartozékok

Tömítés

HC-B24-SP-RBK - 1407709



HC-B24-SG-RBK - 1407705



Védőfedél

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



Készülékjelölés

Készülékház - HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - 1407662


Tartozékok

US-EMP (20X9) - 0829439




Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Méretrajz



Szerelési kivágás

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>