

## Készülékház - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Aljzat tokozat B24, keresztirányú kengyelhez, Anyag: Poliamid, A védőfedél anyaga: Poliamid, Kábel-leágazások: 2, oldalsó, Magasság: 84 mm, Tömszelence: nélkül, Karmantyú: nem, 2x M40, Védőfedél: igen, Standard

### Termékleírás

Egy tömszelencenyílás zárt, de csavarhúzóval nyitható

#### Előnyei

- Csekély költségek a fém kivétel miatt
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütésvizsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

### Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356777292

### Műszaki adatok

#### Méretek

Magasság	84 mm
Szélesség	57 mm
Hossz	144 mm

#### Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66 (dugaszolt állapotban)
A készülékház védettsége (IP)	IP54 (zárt védőfedéllel)
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	NEMA 250
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

#### Általános

# Készülékház - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

## Műszaki adatok

### Általános

<b>Megjegyzés</b>	HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C érintkezőbetétekhez
<b>Méret</b>	B24
<b>Elektronikaház típus</b>	Aljzat tokozat
<b>Szín</b>	fekete
<b>Reteszelés módja</b>	keresztirányú kengyelhez
<b>A kábeleágazások száma</b>	2
<b>Vezetékleágazás</b>	oldalsó
<b>tömszelence</b>	nélkül
<b>A tömszelence típusa</b>	2x M40
<b>Védőfedél</b>	igen
<b>Elektronikaház anyaga</b>	Poliamid
<b>Tömítés anyaga</b>	NBR
<b>A védőfedél anyaga</b>	Poliamid
<b>Éghetőségi osztály az UL 94 szerint</b>	V0
<b>Szerelési útmutató</b>	a két nyílás egyike a tömszelencékhez zárt - de csavarhúzóval feltörhető -, védőfedéllel.

### Szabványok és meghatározások

<b>Éghetőségi osztály az UL 94 szerint</b>	V0
--	----

## Besorolások

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140816
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440209
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27440202

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000437
<b>ETIM 4.0</b>	EC000437
<b>ETIM 5.0</b>	EC000437

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261502
<b>UNSPSC 11</b>	31261502
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261502

## Készülékház - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

### Tanúsítások

---

GL / EAC /

---

#### A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

### Tartozékok

#### Teljes tömszelence

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



#### Tömítés

HC-B24-SP-RBK - 1407709



#### Védőfedél

## Készülékház - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

### Tartozékok

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



---

### Zárócsavar

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



---

### Szűkítőadapter

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



---

### Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439



---

### Tartozékok

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741




# Készülékház - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

## Tartozékok

---

## Rajzok

### Méretrajz



### Méretrajz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>