RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(http://download.phoenixcontact.de)



RJ45 dugasz, IP67, Push-Pull reteszeléssel, műanyag tokozat, 1 Gigabit/s, 8 pólusú, QUICKON gyorscsatlakozás, egy- és hétvezetékes erekhez: AWG 26 ... 24

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356131902

Műszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Szabványok / rendelkezések	IEC PAS 61076-3-117
Pólusszám	8
Profil	RJ45
Reteszelés módja	Push-Pull
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	IDC gyorscsatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet	0,13 mm² ... 0,32 mm² (tömör)
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm² ... 0,36 mm² (sodrott)
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 22 (tömör)
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 22 (sodrott)
Vezeték külső átmérője	5 mm ... 8 mm
Vezetékleágazás	egyenes
Szín	fekete

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA-GF
Érintkezőtartó anyaga	PC
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen

RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Műszaki adatok

Anyagadatok

Anyag	Műanyag
O-gyűrű anyaga	NBR
Kábeltömítés anyaga	TPE
Készülékház köztes tömítésének anyaga	NBR

Villamos paraméterek

Pólusszám	8
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP átviteli tulajdonságok	CAT5 (IEC 11801:2002)
Méretezési áram	1,75 A
Túlfeszültség kategória	I
Szennyeződési fok	2
Átmeneti ellenállás	0,001 Ω (Huzal - IDC)
Átmeneti ellenállás	0,005 Ω (Érvezeték - IDC)

Szabványok és meghatározások

Szabványok/előírások	IEC PAS 61076-3-117
Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Tanúsítások

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / EAC / cULus Recognized /

A tanúsítás részletei

UL Recognized s

UN névleges feszültség	50 V
IN névleges áram	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

cUL Recognized s

UN névleges feszültség	50 V
IN névleges áram	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

EAC s

s

s

cULus Recognized s

Tartozékok

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834


Tartozékok

VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Rajzok

Méretrajz



Push-Pull RJ45 dugasz IP65/67

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com