

## Készülékház - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON EVO műanyag falra szerelhető tokozat, B24, hosszanti kengyellel, magasság 30,5 mm, lapos tömítéssel

### Előnyei

- Csekély költségek a fém kivétel miatt
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütésvizsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

### Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356777223

### Műszaki adatok

#### Méretetek

Magasság	30,5 mm
Szélesség	53 mm
Hossz	140,5 mm
Szerelőkivágás hossza	113 mm
Szerelőkivágás szélessége	35 mm

#### Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

#### Általános

Megjegyzés	HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C érintkezőbetétekhez
------------	--

## Készülékház - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

### Műszaki adatok

#### Általános

Méret	B24
Elektronikaház típus	Falra szerelhető tokozat
Szín	fekete
Reteszelés módja	hosszanti kengyellel
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm ... 1,7 Nm (A falra szerelhető tokozat rögzítőcsavarjai)
tömszelence	nélkül
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Reteszelés anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési utasítás	a kapcsoladapterek D sorozatához nem alkalmazható
Szerelési útmutató	Nem alkalmas a HC-B 24-ADP-B..... adapterlapokhoz

#### Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

### Besorolások

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

### Tanúsítások

---

GL / EAC /

---

## Készülékház - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

### Tanúsítások

A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

### Tartozékok

#### Tömítés

HC-B24-SP-RBK - 1407709



HC-B24-SG-RBK - 1407705



#### Készülékház-kengyel

HC-B24-SL-PLBK - 1407701



#### Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439



# Készülékház - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

Tartozékok

**Védőfedél**


HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



---


## Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Méretrajz



Szerelési kivágás

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>