

Telepítési útmutató

Használati útmutató - Dugaszolható és asztali tápegységek

(GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

- **Bevezetés**

A dugaszolható és asztali tápegységek elektromos készülékek külső áramellátására használható készülékek.

- **Beszerezés**

- (1) A dugaszolható vagy asztali tápegység DC-csatlakozódugójának készülékhez történő csatlakoztatása előtt válassza le a dugaszolható vagy asztali tápegységet az elektromos hálózatról. Győződjön meg róla, hogy a dugaszolható vagy asztali tápegységének kimeneti csatlakozódugója, kimeneti feszültsége, polaritása és áramerőssége megfelelő az Ön készüléke számára. Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózatának tápfeszültsége megfelelő a dugaszolható vagy asztali tápegység bemeneti feszültségeként.
- (2) Tartsa erősen a csatlakozódugót és a csatlakoztatandó készüléket, és csatlakoztassa a DC-csatlakozódugót.
- (3) Győződjön meg róla, hogy a be- és kimeneti vezetékek mechanikus terheléssel szemben védettek.
- (4) A túlmelegedés elkerülése érdekében biztosítson jó szellőzést a készülék számára. Tartsa be a 10-15 cm távolságot az egyéb hőforrásoktól.
- (5) Használjon legalább H03VV-F, 3G × 0.75mm² vagy SVT, 3G × 18AWG vezeték.
- (6) Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a végkészüléket, akkor az épület elektromos hálózatán keresztüli áramimpulzusok vagy villámcsapás által okozott károk elkerülése érdekében válassza le a dugaszolható vagy asztali tápegységet a hálózatról.
- (7) A termékkel kapcsolatos bővebb információkért keresse fel a www.meanwell.com weboldalt.

- **Figyelmeztetés / Vigyázat !!**

A használatbavétel előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat!

- (1) Áramütés veszélye áll fenn! Mindegyik típust csak szakképzett személy telepítheti (a vonatkozó szabványoknak, pl. az IEC 60364, VDE0100, VDE0105 szabványnak megfelelően)! Üzemzavarok vagy károsodás esetén azonnal kapcsolja le a tápfeszültséget. Ne próbálja meg a hibákat saját maga megszüntetni!
- (2) Áramütés- és tűzveszély áll fenn! A csatlakozónílasokba nem kerülhet idegen test és folyadék.
- (3) A DC-kimeneti csatlakozónak megfelelőnek kell lennie a csatlakozóaljzathoz, ellenkező esetben a táplálandó készülék károsodhat, és működési hiba is felléphet. Mindig megfelelő csatlakozódugó/-aljzat kombinációt használjon. Vegye figyelembe a csatlakozódugókra és a kompatibilis csatlakozókra vonatkozó adatlapokat.
- (4) A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy ne tudjon leesni. Ez károsíthatná a dugaszolható vagy asztali tápegységet.
- (5) Ne használja párás környezetben vagy víz közelében.
- (6) Ne tegye ki a készüléket magas környezeti hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, és ne használja hőforrások közelében. Vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletre vonatkozó korlátozásokat.
- (7) A táplálandó készülék kimeneti árama és kimeneti teljesítménye nem lépheti túl a dugaszolható vagy asztali tápegység névleges értékeit.
- (8) Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót az aljzathoz (soha ne a kábelnél fogva) a készülék elektromos hálózatról történő leválasztásához. Ne használjon folyékony tisztítószer vagy tisztító-sprayt. Csak enyhén megnedvesített törlőkendőt használjon.

MEGJEGYZÉS: Ennek a használati útmutatónak az angol nyelvű az eredeti verziója, és az alábbi fordítás csak arra szolgál, hogy a tartalma az olvasó számára érthető legyen. Ezért figyelembe kell venni, hogy a használati útmutató eredeti angol szövegének fordítása NEM a jogilag kötelező érvényű változat.



Telepítési útmutató

Gyártó :

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891, Taiwan
Tel: +886-2-2299-6100
Web: www.meanwell.com

Fióktelepek:

Kína

MEAN WELL (GUANGZHOU)
ENTERPRISES Co., LTD.
2F, A Building, Yuean Industry Park,
Huangcun, Dongpu Yown, Tianhe
District, Gungzhou, China
Irányítószám: 510660
Tel: +86-20-2887-1200
Web: www.meanwell.com.cn

U.S.A.

MEAN WELL USA, INC.
44030 Fremont Blvd., Fremont,
CA 94538, U.S.A.
Tel: +1-510-683-8886
Web: www.meanwellusa.com

EURÓPA

MEAN WELL EUROPE B.V.
Langs de Werf 8, 1185XT
Amstelveen, The Netherlands
Tel: +31-20-758-6000
Web: www.meanwell.eu

Kínai RoHS-megfelelőségi nyilatkozat

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése és a Föld védelméért való nagyobb felelősségvállalás érdekében a MEAN WELL megerősíti és bejelenti, hogy a termék megfelel a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus termékekben való használatának korlátozására vonatkozó adminisztratív intézkedésekről szóló kínai RoHS-nak.

Környezetbarát használat idejét jelölő címke

	Az SJT 11364-2014, Veszélyes anyagok elektronikus és elektromos termékekben való korlátozott használatának jelölése, az SJ/Z 11388-2009, Az elektronikus információs termékek környezetbarát használati idejére vonatkozó általános irányelvek környezetbarát használati időket táblázatos formában tartalmazó B. függelékének betartása.
---	--

A veszélyes összetevők neve és tartalma

Alkatrész neve	Veszélyes összetevők					
	Ólom	Higany	Kadmium	Hat vegyértékű króm	Polibrómozott bifenilek	Polibrómozott difetil-éterek
	Pb	Hg	CD	(Cr ⁶⁺)	(PBB)	(PBDE)
PCB és alkatrészei	X	O	X	O	O	O
Fém szerkezeti alkatrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag szerkezeti részek	O	O	O	O	O	O
Tartozékok	O	O	O	O	O	O
Vezetékek;	X	O	O	O	O	O
O: A termék homogén anyagában a veszélyes összetevők koncentrációja kisebb, mint a GB/T 26572-2011 által meghatározott koncentrációs határértékek. X: A termék homogén anyagában lévő veszélyes összetevők koncentrációja meghaladja a GB/T 26572-2011 által meghatározott koncentrációs határértékeket, azonban a 2011/65/EU irányelvben közölt normákat betartja.						