# SAISW-3+PE/11-S-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | SAISW-3+PE/11-S-COD |
| Rendelési szám | 1467860000 |
| Verzió | Tápcsatlakozó, csap, 90° |
| GTIN (EAN) | 4050118273410 |
| Menny. | 1 Stück |

# SAISW-3+PE/11-S-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 28 g |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 85 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |

### Termék környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 1,5 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0,5 mm² | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Ház fő anyaga | PA | Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
| Kábelátmérő, max. | 10 mm | Kábelátmérő, min. | 8 mm |
| Kódolás | S | Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
| Névleges feszültség | 630 V | Névleges áram | 12 A |
| Pólusszám | 4 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Szigetelés erőssége | $10^8$ Ω | Tömszelencék | PG 11 |
| Árnyékolás csatlakozás | Nem | Érintkező felület | Aranyozott |

### Szabványok

| | |
|---|---|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E307231 |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002062 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | | |

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Engineering Data | STEP |
| User Documentation | Manual |

## SAISW-3+PE/11-S-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rajzok

**Póluskiosztás**

