


**ESG**  
**ESG 6/17 MM GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

**A MultiMark előnyei:**

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Típus                 | ESG 6/17 MM GR  |
| Rendelési szám        | <a href="#">2005120000</a>                            |
| Verzió                | ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, szürke               |
| GTIN (EAN)            | 4050118390742   |
| Menny.                | 3 000 Stüek   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**ESG  
ESG 6/17 MM GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 17 mm  | Szélesség (coll) | 0,669 inch |
| Magasság    | 6 mm   | Magasság (coll)  | 0,236 inch |
| Mélység     | 0,1 mm | Mélység (coll)   | 0,004 inch |
| Nettó tömeg | 0,04 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                          |                             |                              |              |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| Anyag                    | Poliészter                  | Halogén                      | Nem          |
| Ragasztóanyag            | Akril ragasztó              | Szám tekercsenként           | 3 000        |
| Szélesség                | 17 mm                       | Szín                         | szürke       |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0                         | UL 969 tanúsítvány           | Igen         |
| Változat                 | Öntapadós,<br>halogénmentes | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>         |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**ESG  
ESG 6/17 MM GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

