

TM-I
TM-I 12 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Megbízható feldolgozás: TM-I**

A TM-I becsúsztható jelölőlapokon van egy vezetőfül, amely lehetővé teszi a könnyű becsúsztatást az áttetsző hüvelyekbe. Amikor a címke a helyére került, a fület az előre meghatározott töréspontnál le lehet csípni. A készre szerelt hüvelyeket ezután egyszerűen feltolhatja a huzalokra. Különleges előnyök: Egy lépésben nagy mennyiségeket tud előszerelni.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MM WS
Rendelési szám	2005440000
Verzió	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390278
Menny.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000 1140490000

TM-I
TM-I 12 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	4 mm	Szélesség (coll)	0,157 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	0,161 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Szám tekercsenként	2 000	Szélesség	4 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S

TM-I
TM-I 12 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

