

**THM
EL 12 MM WS 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Típus	EL 12 MM WS 30M
Rendelési szám	2006570000
Verzió	THM, Készülékjelölők, 12, fehér
GTIN (EAN)	4050118391350
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2448870000 2430920000

**THM
EL 12 MM WS 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	106 g		

General information

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	halogénmentes, Öntapadós		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
------------------	------------------------------

THM
EL 12 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

