

**A-sorozat
AEB 35 SC/1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Rugós csatlakozás PUSH IN technológiával**

Az innovatív PUSH IN technológia minimálisra csökkenti a huzalozás idejét. A közvetlen behelyezés garantálja a nagy kihúzási erőt a vezetékeknél, és az összes vezetéktípus egyszerű felszerelését.

Általános rendelési adatok

Típus	AEB 35 SC/1
Rendelési szám	1991920000
Verzió	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118376722
Menny.	50 Stück

**A-sorozat
AEB 35 SC/1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2,283 inch
Mélység	36 mm	Mélység (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	13,32 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	130 °C		

Anyag adatok

Anyag	WEMID GF 30	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz	Tightening torque (mounting screw)	1...1.2 Nm
Sín	TS 35		

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal	Nem	Felpattintható	Nem
Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Nyitott oldala	zárt
Reteselés	csavaros rögzítéshez	Telepítési útmutató	Sín

Besorolások

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tender specification	Klippon® Connect 1991920000 EN Klippon® Connect 1991920000 DE
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks