

SAIEW-M8S-3S-H8TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

A kép illusztráció

A Weidmüller ma már a csatlakozók egyik vezető nemzetközi iparági szállítója. A termékcsalád fontos tagjai a kerek csatlakozók, amelyeknek a Weidmüller az SAI összefoglaló terméknevet adta. Az SAI termékek fejlesztése során a Weidmüller mérnökei mindig az ésszerű, költséghatékony telepítési koncepcióra összpontosítottak, és a főbb felhasználókkal együttműködve jól átgondolt termékekkel látták el a piacot, amelyek világszerte új szabványt jelentenek a funkcionalitást és a minőséget tekintve. Az új teljesítményelosztókra a legjobb példa az S és T kódolású M12. Ezeket a modulokat a különösen nagy áram és feszültség jellemzi. Ezért például háromfázisú motorokhoz is használhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIEW-M8S-3S-H8TL
Rendelési szám	2424300000
Verzió	Beépített dugók, M8, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4050118430721
Menny.	10 Stück

SAIEW-M8S-3S-H8TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	12,1 g
-------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Felszerelés típusa	Hátlapi rögzítés	Házak	M8 túske
Kódolás	M8 = nincs	Pólusszám	3
Rögzítőmenet	Érintkező: M8 / aljzat: M12	Szerelési magasság	8 mm
Árnyékolás csatlakozás	Igen	Névleges feszültség	60 V
Névleges feszültség (szöveg)	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)	Névleges áram	4 A
Névleges áram	4 A	Hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
Védelmi osztály	IP67	Érintkező felület	Au (arany)
Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett	Csatlakozási menet	M8
Meghúzási nyomaték	M8: 0,5 Nm	Felerősítő menet	M8
Rögzítési nyomatéktartomány	0.8 Nm	Szigetelés erőssége	100 MΩ
Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Érintkező anyaga	CuZn	Tömítés anyaga	NBR
Záróanya anyaga	Nikkelezett CuZn	Peremes szerelésű ház anyaga	Nikkelezett CuZn
Kiöntőanyag	PUR		

Anyagjellemzők

Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)
------------------	------	-------------------	------------

Rendszerparaméterek

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Pólusszám	3
Szigetelés erőssége	100 MΩ	Védelmi osztály	IP67
Érintkezősorok száma	1		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

SAIEW-M8S-3S-H8TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz




L(board-to-board distance) = 8mm

NYÁK kivitel



Póluskiosztás



M8 = none