

ESG
ESG 6/17 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

A MultiMark előnyei:

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6/17 MM WS
Rendelési szám	2005100000
Verzió	ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390728
Menny.	3 000 Stüek
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

ESG
ESG 6/17 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0,669 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	0,04 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Szám tekercsenként	3 000
Szélesség	17 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	Öntapadós, halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap

ESG
ESG 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

