


**THM  
EL 38 MM SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Testreszabott azonosítás: EL**

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkesínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez a hossz a szoftverrel pontosan konfigurálható, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciós blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

**A MultiMark előnyei:**

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus                 | EL 38 MM SI 30M                                       |
| Rendelési szám        | <a href="#">2006650000</a>                            |
| Verzió                | THM, Készülékjelölők, 38, ezüst                       |
| GTIN (EAN)            | 4050118391558                                         |
| Menny.                | 1 Stück                                               |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2448870000</a> <a href="#">2430920000</a> |

**THM  
EL 38 MM SI 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |           |                 |              |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| Hossz       | 30 000 mm | Hossz, inch     | 1 181,1 inch |
| Magasság    | 38 mm     | Magasság (coll) | 1,496 inch   |
| Mélység     | 0,1 mm    | Mélység (coll)  | 0,004 inch   |
| Nettó tömeg | 330 g     |                 |              |

**Általános adatok**

|                          |                             |                              |                |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Anyag                    | Poliészter                  | Halogén                      | Nem            |
| Hossz                    | 30 000 mm                   | Ragasztóanyag                | Akril ragasztó |
| Szám tekercsenként       | 1                           | Szín                         | ezüst          |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0                         | UL 969 tanúsítvány           | Igen           |
| Változat                 | halogénmentes,<br>Öntapadós | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C   |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|------------------|------------------------------|

**THM  
EL 38 MM SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

