

**Ipari Ethernet
IE-FCI-PWB-DE-OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWB-DE-OR
Rendelési szám	1554000000
Verzió	FrontCom, Insert Power large, Type F, Aljzatos csatlakozó, DE, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118360806
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-FCI-PWB-DE-OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	37 g	Nettó tömeg	34,028 g
-------	------	-------------	----------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Betét típusa	Insert Power large	Connector face	Type F
Védelmi osztály	IP20		

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	Polikarbonát, PC	Névleges feszültség (AC)	250 V
Névleges áram	16 A		

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csupaszolási hossz	10 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 2.5 mm ²	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 1.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	1.5 ... 2.5 mm ²	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 1.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	1.5 ... 2.5 mm ²		

Szabványok

Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	13866-15
-------------------------------	----------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-26-12-90
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Ipari Ethernet IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

[GL_FrontCom](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Socket Insert Overview EN](#)
[Socket Insert Overview DE](#)

**Ipari Ethernet
IE-FCI-PWB-DE-OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**