

**A-sorozat  
ZQV 2.5N/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Product image****Rugós csatlakozás PUSH IN technológiával**

Az innovatív PUSH IN technológia minimálisra csökkenti a huzalozás idejét. A közvetlen behelyezés garantálja a nagy kihúzási erőt a vezetékeknél, és az összes vezetéktípus egyszerű felszerelését.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527780000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448634              |
| Menny.         | 60 Stück                   |

**A-sorozat  
ZQV 2.5N/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 18,1 mm | Szélesség (coll) | 0,713 inch |
| Magasság    | 24,7 mm | Magasság (coll)  | 0,972 inch |
| Mélység     | 2,8 mm  | Mélység (coll)   | 0,11 inch  |
| Nettó tömeg | 2,38 g  |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |               |                            |       |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | 10 °C...40 °C |                            |       |

**Anyag adatok**

|                          |       |      |     |
|--------------------------|-------|------|-----|
| Anyag                    | Wemid | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |     |

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                    |                    |                                                        |      |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|
| Felszerelés típusa | Közvetlen rögzítés | Robbanásbiztonság szempontjából<br>bevizsgált változat | Igen |
| Rögzítés típusa    | Dugaszolt          |                                                        |      |

**Méretetek**

|                |        |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 5,1 mm |
|----------------|--------|

**Névleges adatok**

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 24 A |
|---------------|------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                                                  |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                              |
| User Documentation | <a href="#">2434520000 BED-ANL.ZQV A REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |