

SAIEW-M12B-5S-HTL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A Weidmüller ma már a csatlakozók egyik vezető nemzetközi iparági szállítója. A termékcsalád fontos tagjai a kerek csatlakozók, amelyeknek a Weidmüller az SAI összefoglaló terméknevet adta. Az SAI termékek fejlesztése során a Weidmüller mérnökei mindig az ésszerű, költséghatékony telepítési koncepcióra összpontosítottak, és a főbb felhasználókkal együttműködve jól átgondolt termékekkel látták el a piacot, amelyek világszerte új szabványt jelentenek a funkcionalitást és a minőséget tekintve. Az új teljesítményelosztókra a legjobb példa az S és T kódolású M12. Ezeket a modulokat a különösen nagy áram és feszültség jellemzi. Ezért például háromfázisú motorokhoz is használhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIEW-M12B-5S-HTL
Rendelési szám	2423510000
Verzió	Beépített dugók, M12, M 12, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4050118431667
Menny.	10 Stück

SAIEW-M12B-5S-HTL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	17,8 g
-------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Felszerelés típusa	Hátlapi rögzítés	Házak	M12 aljzat
Kódolás	A	Pólusszám	5
Rögzítőmenet	M12	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Névleges feszültség	60 V	Névleges feszültség (szöveg)	250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú)
Névleges áram	4 A	Névleges áram	4 A
Hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Au (arany)	Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Csatlakozási menet	M12	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 Nm
Felerősítő menet	M 12	Rögzítési nyomatéktartomány	1.2 Nm
Szigetelés erőssége	100 MΩ	Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Érintkező anyaga	CuZn
Záróanya anyaga	Nikkelezett CuZn	Peremes szerelésű ház anyaga	Nikkelezett CuZn

Anyagjellemzők

Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)
------------------	------	-------------------	------------

Rendszerparaméterek

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Pólusszám	5
Szigetelés erőssége	100 MΩ	Védelmi osztály	IP67
Érintkezősorok száma	1		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

SAIEW-M12B-5S-HTL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



NYÁK kivitel



Előlap-kivágás



Póluskiosztás

