

Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Elosztó blokk, Vízszintes elrendezésű blokk beépített betáplálással, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Direkt rugós csatlakozás, Csatlakozások száma: 7, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Szélesség: 25,2 mm, Magasság: 28,7 mm, Szín: kék, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Az ábrán a 18 pólusú szürke változat látható

Előnyei

- ✓ Akár 80% időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
- ✓ Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
- ✓ Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően
- ✓ Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
- ✓ Akár 50% helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel

Kereskedelmi adatok

package_quantity	10
GTIN	4055626391625

Műszaki adatok

Általános

Megjegyzés	A blokkok az áthidalóárokból egymás között áthidalhatók. A megfelelő dugaszolható áthidalókat lásd a tartozékok között
Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	7
Potenciálok	1
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Szín	kék
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Általános

Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	1,31 W (ez az érték egy csatlakozóblokkra vonatkozik, és a csatlakozó-kiosztásnak megfelelően sokszorozódik)
Maximális terhelőáram	24 A

Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Műszaki adatok

Általános

I_N névleges áram	24 A
U_N névleges feszültség	500 V
Maximális terhelőáram	57 A (10 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
I_N névleges áram	41 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
U_N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	Nem

Méretetek

Szélesség	25,2 mm
Hossz	45,7 mm
Magasság	28,7 mm
NS 35/7,5 magasság	30,8 mm
NS 35/15 magasság	38,3 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	26
Vezeték keresztmetszet AWG max.	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A3
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	20
Vezeték keresztmetszet AWG max.	8
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	20

Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	6 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1,5 mm ²
Csupaszolási hossz	10 mm ... 12 mm

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Tartozékok

Vizsgálódugasz

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Jelölőtartók

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Csavarozószerszám

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Tartozékok

Dugaszolható áthidaló

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 2-5 GY - 3038969



Hordozósín

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Tartozékok

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Tartozékok

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Tartozékok

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Tartozékok

Vizsgálódugasz-aljzat

PAI-4-N GY - 3032871



Szigetelőhüvely

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Tartozékok

MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Kapocsjelölő, feliratozva

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Kapocsjelölő, felirat nélkül

Elosztó blokk - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Tartozékok

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Rajzok

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>