


Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Földelő sorozatkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Csavaros csatlakozás,
Csatlakozások száma: 5, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm,
Magasság: 60,1 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Kereskedelmi adatok

package_quantity	50
GTIN	4046356895705

Műszaki adatok

Általános

Emeletek száma	3
Csatlakozások száma	5
Potenciálok	3
Névleges keresztmetszet	4 mm ²
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Általános

Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	1,02 W (több szint csatlakoztatásakor ez az érték többszöröződik)
Maximális terhelőáram	36 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
I _N névleges áram	30 A
U _N névleges feszültség	500 V
Maximális terhelőáram	36 A (6 mm ² keresztmetszetű vezetékcsatlakozásnál)
I _N névleges áram	30 A (4 mm ² -es vezeték-keresztmetszet esetén)
U _N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	Nem

Méret

Szélesség	6,2 mm
Hossz	92,7 mm
Magasság	60,1 mm

Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Műszaki adatok

Méretetek

NS 35/7,5 magasság	61,7 mm
NS 35/15 magasság	69,2 mm

Csatlakozási adatok

Megjegyzés	A kalapsín áramerterheltségét figyelembe kell venni.
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	26
Vezeték keresztmetszet AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm ²
Csupaszolási hossz	9 mm
Idomszer	A4
Csavar menet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,6 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	26
Vezeték keresztmetszet AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²

Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm ²
Csupaszolási hossz	9 mm
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,6 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 50 év
China RoHS	A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141141
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

Tanúsítások

IECEX / UL által elismert / cUL által elismert / cULus által elismert / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

A tanúsítás részletei

IECEX	
UN névleges feszültség	500 V
IN névleges áram	26 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-4

Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tanúsítások

UL által elismert 	
UN névleges feszültség	300 V
IN névleges áram	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cUL által elismert 	
UN névleges feszültség	300 V
IN névleges áram	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cULus által elismert 
--

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V	
IN névleges áram	16 A	16 A	
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V	
IN névleges áram	16 A	16 A	
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cULus Recognized 
--

Tartozékok

Csavarozószerzőszám

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Átkötőhíd

Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

VS - 3004207



Jelölőtoll

X-PEN 0,35 - 0811228



Dugaszolható áthidaló

FBS 2-6 - 3030336



FBS 3-6 - 3030242



FBS 4-6 - 3030255



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

FBS 5-6 - 3030349



FBS 6-6 - 1008238



FBS 10-6 - 3030271



FBS 20-6 - 3030365



FBS 50-6 - 3032224



FBSR 2-6 - 3033715



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

FBSR 3-6 - 3001594



FBSR 4-6 - 3001595



FBSR 5-6 - 3001596



FBSR 10-6 - 3033716



Rövidzárdugasz

FBSRH 2-6 - 3033812



Hordozósín

Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Kapocsjelölő, felirat nélkül

ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



UC-TMF 6 - 0818140



UCT-TMF 6 - 0828746



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Kapocsjelölő, feliratozva

ZBF 6 CUS - 0825027



UC-TMF 6 CUS - 0824646



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

UCT-TMF 6 CUS - 0829665



ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



ZB 6 CUS - 0824992



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Tartozékok

UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Végtartó kapocs

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276




E/NS 35 N - 0800886



Rajzok

Földelő sorozatkapocs - UT 4-PE/L/N - 3214361

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>