

## Kéteemeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kéteemeletes kapocs, épületinstallációs KNX buszhoz, párosával csomagolva (25 pár = 50 darab),  
Csatlakozástechnika: Direkt rugós csatlakozás, Keresztmetszet: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14,  
Szélesség: 3,5 mm, Szín: fehér, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

### Előnyei

- A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemezőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
- A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékezést a legszűkebb helyeken is
- A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll

### Kereskedelmi adatok

package_quantity	50
GTIN	4055626158020

### Műszaki adatok

#### Általános

Emeletek száma	2
Csatlakozások száma	8
Névleges keresztmetszet	1,5 mm <sup>2</sup>
Szín	fehér
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

#### Általános

Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	0,56 W (több szint csatlakoztatásakor ez az érték többszöröződik)
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I <sub>N</sub> névleges áram	16 A
Maximális terhelőáram	16 A
U <sub>N</sub> névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	Igen

#### Méreték

Szélesség	3,5 mm
-----------	--------

## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Műszaki adatok

#### Méretetek

Hossz	78,8 mm
NS 35/7,5 magasság	48,2 mm
NS 35/15 magasság	55,7 mm

#### Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG min.	26
Vezeték keresztmetszet AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1 mm <sup>2</sup>
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A1 / B1

#### Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
China RoHS	Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

### Besorolások

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

#### ETIM

ETIM 4.0	EC000897
----------	----------

## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Besorolások

#### ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

### Tartozékok

#### Lezárófedél

D-PTTBS 1,5/S - 3214699



D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664



#### Csavarozószerszám

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



---

ST-BW 0 - 1200135



### Függőleges híd

FBS 1,5/S-PV - 3216263



### Jelölőtartók

STP 3,5-2 - 0830131



### Dokumentáció

PT-IL - 3208090



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Tartozékok

**Dugaszolható áthidaló**

FBS 2-3,5 - 3213014



FBS 3-3,5 - 3213027



FBS 4-3,5 - 3213030



FBS 5-3,5 - 3213043



FBS 10-3,5 - 3213056



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

FBS 20-3,5 - 3213069



---

FBS 2-3,5 BU - 3213086



---

FBS 3-3,5 BU - 3213099



---

FBS 4-3,5 BU - 3213109



---

FBS 5-3,5 BU - 3213112



---

FBS 10-3,5 BU - 3213125



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

---

FBS 20-3,5 BU - 3213138



FBS 2-3,5 GY - 3213153



FBS 3-3,5 GY - 3213167



FBS 4-3,5 GY - 3213180



FBS 5-3,5 GY - 3213183



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

FBS 10-3,5 GY - 3213196



FBS 20-3,5 GY - 3213206



### Hordozósín

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119





## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



---

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

---

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



---

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



---

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



---

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

---

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



**Kapocsjelölő, felirat nélkül**

## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414



UCT-TM 3,5 - 0829484



ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



UCT-TMF 3,5 - 0829486



TMT (EX9,5)R - 0828295



US-TM 100 - 0829255



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

---

#### **Kapocsjelölő, feliratozva**

ZB 3,5 CUS - 0829415



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404



ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



UCT-TM 3,5 CUS - 0829581



ZBF 3,5 CUS - 0829394



## Kételemeles kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



### Vizsgálódugasz

MPS-MT - 0201744



### Szigetelőhüvely

MPS-IH WH - 0201663



## Kételemeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Tartozékok

MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



# Kételemes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Tartozékok

---

### Tervező- és jelölőszoftver

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



### Végtartó kapocs

---

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



### Rajzok

---



## Kételeletes kapocs - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Kapcsolási rajz



A kapcsolási szimbólum a pár egy tetszőleges kapcsát mutatja

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved

<http://www.phoenixcontact.com>