

Elosztó blokk - PTFIX 18X1,5 GY - 3002760

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Elosztó blokk, belül áthidalva, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Csatlakozások száma: 18, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Szélesség: 37,8 mm, Magasság: 17,6 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: Közvetlen karimás szerelés

Az ábrán a PTFIX 6X1,5 szürke változata látható

Előnyei

- ✓ Helytakarékos a kompakt kialakítás révén
- ✓ Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
- ✓ Helytakarékos potenciáelosztás kompakt Micro potenciáelosztókkal
- ✓ Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén
- ✓ Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően

Kereskedelmi adatok

package_quantity	20
GTIN	4055626432427

Műszaki adatok

Általános

Megjegyzés	A blokkok az áthidalóárokból egymás között áthidalhatók. A megfelelő dugaszolható áthidalókat lásd a tartozékok között
Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	18
Potenciálok	1
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Általános

Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	0,56 W
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 130 °C
Maximális terhelőáram	17,5 A

Elosztó blokk - PTFIX 18X1,5 GY - 3002760

Műszaki adatok

Általános

I_N névleges áram	17,5 A
U_N névleges feszültség	450 V
Nyitott oldalal	Nem

Méretetek

Szélesség	37,8 mm
Hossz	21 mm
Magasság	17,6 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	26
Vezeték keresztmetszet AWG max.	16
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	16
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm ²
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A1 / B1

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
China RoHS	Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120

Elosztó blokk - PTFIX 18X1,5 GY - 3002760

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Tanúsítások

CSA / UL által elismert / cUL által elismert / cULus által elismert /

A tanúsítás részletei

CSA ®			
Usegroups	B	C	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V	150 V
IN névleges áram	15 A	15 A	15 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

UL által elismert			
Usegroups	B	C	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V	150 V
IN névleges áram	15 A	15 A	15 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL által elismert			
Usegroups	B	C	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V	150 V
IN névleges áram	15 A	15 A	15 A

Elosztó blokk - PTFIX 18X1,5 GY - 3002760

Tanúsítások

Usegroups	B	C	D
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cULus által elismert 

Tartozékok

Csavarozószerszám

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Lezárófedél

PTFIX 1,5-DF - 3003116



Dugaszolható áthidaló

FBS 2-4 - 3030116



FBS 2-4 BU - 3030117



Elosztó blokk - PTFIX 18X1,5 GY - 3002760

Tartozékok

FBS 2-4 GY - 3030118



Végtartó kapocs

CLIPFIX 15 - 3022263



Hordozósín

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



NS 15 PERF 2000MM - 1401682



NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763

Elosztó blokk - PTFIX 18X1,5 GY - 3002760

Tartozékok

NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Kapocsjelölő, feliratozva

SK 4,15/3,8 FORTL.ZAHLEN - 0804378

SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 0825990

Kapocsjelölő, felirat nélkül

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



Elosztó blokk - PTFIX 18X1,5 GY - 3002760


Tartozékok

MPS-MT 1-S4-B RD - 1982800



Rajzok

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>