

Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Elosztó blokk, Alapkapocs, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Csatlakozások száma: 18, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Szélesség: 46,5 mm, Magasság: 21,2 mm, Szín: kék, Szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Adapterlap

Az ábrán a termék szürke kivitelben látható

Előnyei

- ✓ Akár 80% időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
- ✓ Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
- ✓ Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színválozatnak köszönhetően
- ✓ Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
- ✓ Akár 50% helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel

Kereskedelmi adatok

package_quantity	8
GTIN	4055626392226

Műszaki adatok

Általános

Megjegyzés	A blokkok az áthidalóárokban egymás között áthidalhatók. A megfelelő dugaszolható áthidalókat lásd a tartozékok között
Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	18
Potenciálok	1
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Szín	kék
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Általános

Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	0,77 W (ez az érték egy csatlakozóblokkra vonatkozik, és a csatlakozó-kiosztásnak megfelelően sokszorozódik)
Maximális terhelőáram	24 A

Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Műszaki adatok

Általános

I_N névleges áram	24 A
U_N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalal	Nem

Méretetek

Szélesség	46,5 mm
Hossz	28,2 mm
Magasság	21,2 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	26
Vezeték keresztmetszet AWG max.	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A3

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120

Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Tartozékok

Szerelési anyagok

PTFIX-NS35 - 3274054



PTFIX-NS35A - 3274056



PTFIX-NS35A-FIX - 3274057



Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Tartozékok

PTFIX-NS15A - 3274058



PTFIX-NS15A-FIX - 3274059



PTFIX-F - 3274060



Vizsgálódugasz

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Jelölőtartók

Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Tartozékok

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Csavarozószerszám

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Dugaszolható áthidaló

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Tartozékok

FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 2-5 GY - 3038969



Hordozósín

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Tartozékok

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Tartozékok

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Tartozékok

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Vizsgálódugasz-aljzat

PAI-4-N GY - 3032871



Szigetelőhüvely

Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Tartozékok

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Tartozékok

MPS-IH BK - 0201731



Kapocsjelölő, feliratozva

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Kapocsjelölő, felirat nélkül

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Rajzok

Elosztó blokk - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>