

Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Elosztó blokk, Alapkapocs betáplálással, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Direkt rugós csatlakozás, Csatlakozások száma: 19, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Szélesség: 56 mm, Magasság: 21,2 mm, Szín: kék, Szerelési mód: ragasztás

Az ábrán a termék szürke
kivitelben látható

Előnyei

- ✓ Akár 80% időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
- ✓ Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
- ✓ Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színválozatnak köszönhetően
- ✓ Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
- ✓ Akár 50% helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel

Kereskedelmi adatok

package_quantity	8
GTIN	4055626393308

Műszaki adatok

Általános

Megjegyzés	A blokkok az áthidalóárokban egymás között áthidalhatók. A megfelelő dugaszolható áthidalókat lásd a tartozékok között
Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	19
Potenciálok	1
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Szín	kék
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Általános

Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	1,31 W (ez az érték egy csatlakozóblokkra vonatkozik, és a csatlakozó-kiosztásnak megfelelően sokszorozódik)
Maximális terhelőáram	24 A

Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Műszaki adatok

Általános

I _N névleges áram	24 A
U _N névleges feszültség	500 V
Maximális terhelőáram	57 A (10 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
I _N névleges áram	41 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
U _N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	Nem

Méretetek

Szélesség	56 mm
Hossz	28,2 mm
Magasság	21,2 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	26
Vezeték keresztmetszet AWG max.	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A3
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	20
Vezeték keresztmetszet AWG max.	8
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	20
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10

Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	6 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvellyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvellyes TWIN-AEH-val max	1,5 mm ²
Csupaszolási hossz	10 mm ... 12 mm

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Tartozékok

Vizsgálódugasz

Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Tartozékok

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Jelölőtartók

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Csavarozószerszám

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Dugaszolható áthidaló

Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Tartozékok

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 2-5 GY - 3038969



Hordozósín

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Tartozékok

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Tartozékok

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Tartozékok

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Tartozékok

Vizsgálódugasz-aljzat

PAI-4-N GY - 3032871



Szigetelőhüvely

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Tartozékok

MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Kapocsjelölő, feliratozva

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Kapocsjelölő, felirat nélkül

Elosztó blokk - PTFIX 6/18X2,5-G BU - 3273506

Tartozékok

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Rajzok

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>