

## Készülékház - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-EMC-AL - 1413418

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON ADVANCE lengő csatlakozóház, B16, rozsdamentes acélból készült csavaros reteszeléssel (belső hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 93,7 mm, menettel, 1 x M40, egyenes kábeleágazás, bevonat nélkül, vezetőképés tömítés (EMC tulajdonságok)



### Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4055626030401

### Műszaki adatok

#### Méretek

Magasság	93,7 mm
Szélesség	57 mm
Hossz	125,5 mm
Szerelőkivágás hossza	86 mm
Szerelőkivágás szélessége	35 mm

#### Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (IP)	IP68 (0,2 bar/24 óra)
A készülékház védettsége (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (UL 50e)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (UL 50e)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (UL 50e)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

#### Általános

Megjegyzés	HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K érintkezőbetétekhez
Méret	B16
Elektronikaház típus	Lengő tokozat
Reteszelés módja	Csavaros reteszelés
Rögzítőcsavarok	M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej)
A kábeleágazások száma	1
Vezetékleágazás	egyenes

# Készülékház - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-EMC-AL - 1413418

## Műszaki adatok

### Általános

<b>tömszelence</b>	nélkül
<b>A tömszelence típusa</b>	1x M40
<b>Elektronikaház anyaga</b>	Fröccsöntött alumínium, tengervízálló
<b>Készülékház felületének anyaga</b>	bevonat nélkül
<b>Tömítés anyaga</b>	NBR, vezetőképes
<b>Reteszelés anyaga</b>	Nemesacél
<b>Szerelési utasítás</b>	Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz.
<b>Szerelési útmutató</b>	Az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében távolítsa el a szigetelő hatású porbevonatot a kapcsolószekrény faláról a profiltömítés területén. A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm.

### Environmental Product Compliance

<b>China RoHS</b>	Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
<b>China RoHS</b>	Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

## Besorolások

### eCl@ss

<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143423
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27440202

### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC000437
<b>ETIM 6.0</b>	EC000437

### UNSPSC

<b>UNSPSC 13.2</b>	31261501
--------------------	----------

## Tanúsítások

EAC / GL / UL által elismert / cUL által elismert / cULus által elismert /

### A tanúsítás részletei

<b>EAC ENEC</b>
-----------------


<b>GL</b>
-----------

<b>UL által elismert</b>
--------------------------

# Készülékház - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-EMC-AL - 1413418

## Tanúsítások

cUL által elismert 

cULus által elismert 

## Tartozékok

### Falra szerelhető keret

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



### Védőfedél

HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752



HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794



### Csavarozószerzőszám

## Készülékház - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-EMC-AL - 1413418

### Tartozékok

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



### Teljes tömszelence

HC-K-KV-M40(19-28) - 1690655



HC-M-KV-M40(19-27) - 1690590



HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729



# Készülékház - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-EMC-AL - 1413418

## Tartozékok

HC-EMV-KV-M40(19-28) - 1690545



---

## Készülékjelölő, feliratozva


US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



---

## Rajzok


### Méretrajz



### Szerelőkiadvás

- 1) Szabványos M4-es csavar alkalmazásakor
- 2) önmetsző csavarok (Torx® 20, M4) használata esetén

### Méretrajz



### Méretrajz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>