

Készülékház - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON ADVANCE lengő csatlakozóház, B6, rozsdamentes acélból készült csavaros reteszeléssel (belső hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 74 mm, 1 x M20 menettel, oldalsó kábeleágazás, bevonat nélkül, vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)



Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4055626029962

Műszaki adatok

Méretek

Magasság	74 mm
Szélesség	57 mm
Hossz	92 mm
Szerelőkivágás hossza	52 mm
Szerelőkivágás szélessége	35 mm

Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (IP)	IP68 (0,2 bar/24 óra)
A készülékház védettsége (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (UL 50e)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (UL 50e)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (UL 50e)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Általános

Megjegyzés	HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez
Méret	B6
Elektronikaház típus	Lengő tokozat
Reteszelés módja	Csavaros reteszelés
Rögzítőcsavarok	M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej)
A kábeleágazások száma	1
Vezetékleágazás	oldalsó

Készülék ház - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Műszaki adatok

Általános

tömszelence	nélkül
A tömszelence típusa	1x M20
Elektronikaház anyaga	Fröccsöntött alumínium, tengervízálló
Készülék ház felületének anyaga	bevonat nélkül
Tömítés anyaga	NBR, vezetőképes
Reteszelés anyaga	Nemesacél
Szerelési utasítás	Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz.
Szerelési útmutató	Az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében távolítsa el a szigetelő hatású porbevonatot a kapcsolószelekrény faláról a profiltömítés területén. A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm.

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
--------------------	----------

Tanúsítások

EAC / GL / UL által elismert / cUL által elismert / cULus által elismert /

A tanúsítás részletei

EAC ENEC
GL 
UL által elismert 
cUL által elismert 

Készülékház - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Tanúsítások

cULus által elismert 

Tartozékok

Falra szerelhető keret

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Védőfedél

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736



HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778



Szerelési anyagok

Készülékház - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Tartozékok

HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



Csavarozószerszám

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



Teljes tömszelence

HC-K-KV-M20(8-13) - 1690626



HC-M-KV-M20(9-13) - 1690561



Készülékház - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Tartozékok

HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017




Készülékjelölő, feliratozva

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Rajzok

Méretrajz




Szerelőkvívágás

- 1) M4-es csavarok használata esetén
- 2) önmetsző csavarok (Torx® 20, M4) használata esetén

Készülékház - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Méretrajz



Méretrajz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>