

Perem - PTFIX-F - 3274060

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Perem, rácsavarozható rögzítéssel, Hossz: 28,6 mm, Szélesség: 8,6 mm, Magasság: 21,7 mm, Szín: szürke

Előnyei

- ☒ Egyszerű jelölési lehetőségek

Kereskedelmi adatok

package_quantity	20
GTIN	4055626394152

Műszaki adatok

Általános

Szín	szürke
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretetek

Szélesség	8,6 mm
Hossz	28,6 mm
Magasság	21,7 mm
Furatlyuk átmérője	3,2 mm

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
China RoHS	Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141120

Perem - PTFIX-F - 3274060

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC001922
ETIM 4.0	EC001922
ETIM 5.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>