

## Jelölőcímke - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Jelölőcímke, végtelen, kazetta, átlátszó alapon fekete nyomattal, szerelés módja: ragasztás, THERMOFOX nyomtatóval feliratozható

### Kereskedelmi adatok

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626212548 |

### Műszaki adatok

#### Méretek

|               |        |
|---------------|--------|
| Hossz (b)     | 8 m    |
| Szélesség (a) | 4,2 mm |

#### Környezeti feltételek

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 150 °C |
|--------------------------------|-------------------|

#### Általános

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Szín                                            | átlátszó                                     |
| Összetevők                                      | szilikon-, halogén- és kadmiummentes         |
| Anyag                                           | Poliészter                                   |
| Lemoshatóság                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                  |
| RoHS konform                                    | igen                                         |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó teszt | VW PV 3.10.7:2005-02                         |
| Eredmény                                        | A vizsgálaton megfelelt                      |
| Időjárásállóság, vizsgálati specifikáció        | A DIN EN ISO 4892-2:2013-06 szabvány alapján |
| Vizsgálati időtartam                            | 96 h                                         |
| Mosásállósági vizsgálat, eredmény               | A vizsgálaton megfelelt                      |
| Sósköd vizsgálati specifikáció                  | DIN EN 60068-2-11:2000-02                    |
| Vizsgálati időtartam                            | 96 h                                         |
| Sósködvizsgálat, eredmény                       | A vizsgálaton megfelelt                      |
| Vizsgálati specifikáció feliratai, mosásállóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07          |
| Eredmény                                        | A vizsgálaton megfelelt                      |
| Szerelési mód jelölés                           | Ragasztható                                  |

#### Szabványok és meghatározások

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------|-----------------------------|

## Jelölőcímke - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979

### Besorolások

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 | 27400629 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |

### Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>