

Jelölőcímke - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Jelölőcímke, végtelen, kazetta, átlátszó alapon fekete nyomattal, szerelés módja: bepattintás, THERMOFOX nyomtatóval feliratozható

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4055626212562

Műszaki adatok

Méretetek

Hossz (b)	5,5 m
Szélesség (a)	6,35 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-5 °C ... 49 °C
--------------------------------	-----------------

Általános

Szín	fehér
Összetevők	szilikon-, halogén- és kadmiummentes
Anyag	Poliészter
Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Szerelési mód jelölés	Bepattintható az univerzális címkehoronyba

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Jelölőcímke - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Besorolások

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>