

Jelölő kapcsokhoz - US-TMFL 100 - 0830339

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Jelölő kapcsokhoz, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Szerelési mód: Ragasztható, Szövegmező mérete: 104 x 6,6 mm

Kereskedelmi adatok

package_quantity	10
GTIN	4046356702157

Műszaki adatok

Méretek

Hossz (b)	6,3 mm
Szélesség (a)	104 mm
Magasság	0,5 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

Általános

Szín	fehér
Összetevők	szilikonmentes
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Anyag	PVC
Anyag	PVC
Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Az egyes lapok száma	20
Az egyes lapok száma soronként	1
Szerelési mód jelölés	Ragasztható

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208

Jelölő kapcsokhoz - US-TMFL 100 - 0830339

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Tartozékok

Keret

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



TMP-US-MAG1 - 0803341



Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>