

Zsugorcső - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Zsugorcső, végtelen, kazetta, fehér alapon fekete nyomattal, szerelés módja: rátolás, kábelátmérő 1,0 ... 3,2 mm, THERMOFOX nyomtatóval feliratozható

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4055626212036

Műszaki adatok

Méretetek

Hossz (b)	1,8 m
Szélesség (a)	5 mm
Kábelkeresztmetszet	1 mm ... 3,2 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 135 °C
--------------------------------	-------------------

Általános

Szín	fehér
Anyag alapelem	Poliolefin
Összetevők	szilikon-, halogén- és kadmiummentes
Anyag	Poliolefin
Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
feliratozható ezzel:	fekete feliratnyomással
Szerelési mód jelölés	feltolható

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401

Zsugorcső - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC000217

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>