

Jelölőcímke - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Jelölőcímke, végtelen, kazetta, ezüst alapon fekete nyomattal, szerelés módja: ragasztás, THERMOFOX nyomtatóval feliratozható

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4055626212500

Műszaki adatok

Méreték

Hossz (b)	8 m
Szélesség (a)	10 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 149 °C
--------------------------------	-------------------

Általános

Szín	ezüst
Összetevők	szilikon-, halogén- és kadmiummentes
Anyag	Poliészter
Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
RoHS konform	igen
Ragasztó	Akrilát
Nyomtathatóság	Termotranszfer
Szerelési mód jelölés	Ragasztható

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Jelölőcímke - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974

Besorolások

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>