

Jelölőcímke, extra hajlékony - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/ WH - 0803953

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Nagyon hajlékony jelölőcímke, végtelen, kazetta, zöld alapon fehér nyomattal, szerelés módja: ragasztás, THERMOFOX nyomtatóval feliratozható

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4055626212302

Műszaki adatok

Méretetek

Hossz (b)	8 m
Szélesség (a)	18 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 75 °C
Ajánlott tárolási feltételek	20 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolás eredeti csomagolásban javasolt.

Általános

Szín	zöld
Összetevők	szilikon- és kadmiummentes
Anyag	Vinilpolimer
Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
RoHS konform	igen
Ragasztó	Akrilát
Nyomtathatóság	Termotranszfer
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó teszt	VW PV 3.10.7:2005-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Időjárásállóság, vizsgálati specifikáció	A DIN EN ISO 4892-2:2013-06 szabvány alapján
Vizsgálati időtartam	96 h
Mosásállósági vizsgálat, eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Sósköd vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Vizsgálati időtartam	96 h
Sósködvizsgálat, eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati specifikáció feliratai, mosásállóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

Jelölőcímke, extra hajlékony - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/ WH - 0803953

Műszaki adatok

Általános

Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Szerelési mód jelölés	Ragasztható

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------	-----------------------------

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>