

Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE modul, direkt rugós csatlakozásokkal és szalagkábel csatlakozóval, NS 35 hordozósínré szereléshez, dugasz csatlakozóval, valamint rövid és hosszú zárókengyellel az aljzatokhoz, pólusszám: 14

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356796620

Műszaki adatok

Méretetek

Szélesség	41,9 mm
Magasság	72,1 mm
Mélység	56 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Általános

Max. megeng. üzemi feszültség	60 V AC/DC
Max. megengedett áramerősség (áganként)	1 A
Pólusszám	14
Állapotjelzés	nincs
Beépítési pozíció	tetszőlegesen

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozási mód	IDC/FLK tűskesáv
Csatlakozások száma	1

Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Műszaki adatok

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Pólusszám	14
Raszterméret	2,54 mm

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	CSA
Szabványok/előírások	IEC 60664
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
Méretezési lökőfeszültség	0,6 kV
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Tanúsítások

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus által elismert /

A tanúsítás részletei

CSA ®	
UN névleges feszültség	125 V

Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tanúsítások

IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC

ERC

cULus által elismert

Tartozékok

Rendszerkábel

VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M - 2318389



VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M - 2318392



Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M - 2318402



VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415



VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M - 2318428



VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M - 2318431



VIP-CAB-FLK14/0,14/6,0M - 2318444



VIP-CAB-FLK14-0,14/... - 2318457



Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 2295729



FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288901



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288914



FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2288927



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2288930



Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2288943



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2288956



FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2288969



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2288972



FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2290847



FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2290834



Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2290850



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2290863



FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299563



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299576



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2296977



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2296980



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2297002



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299013



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299039



Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299042



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 2305952



FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 2305965



Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 2305978



FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 2305981



FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - 2305994



FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 2304759



FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 2304762



FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 2304717



Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 2306003



FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK - 2314011



FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK - 2314024



FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK - 2314037



FLK 14-EZ-DR-HF/... - 2314040



Kapocsjelölő, felirat nélkül

Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Tartozékok

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Nyomtatási rendszer


BLUEMARK X1 - 5147777



Rajzok

Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>