

Átadómodul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE modul, direkt rugós csatlakozással és szalagkábelhez való dugaszolható csatlakozóval, NS 35 kalapsínre szerelhető, tűskesávval, valamint rövid és hosszú reteszelőkengyellel aljzatsávokhoz, pólusszám: 26

Az ábrán az 50 pólusú változat látható



Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356796651

Műszaki adatok

Méretek

Szélesség	57,1 mm
Magasság	75,8 mm
Mélység	63 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Általános

Max. megeng. üzemi feszültség	60 V AC/DC
Max. megengedett áramerősség (áganként)	1 A
Pólusszám	26
Állapotjelzés	nincs
Beépítési pozíció	tetszőlegesen

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Átadómodul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Műszaki adatok

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozási mód	IDC/FLK tűskesáv
Csatlakozások száma	1
Pólusszám	26
Raszterméret	2,54 mm

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	CSA
Szabványok/előírások	IEC 60664
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
Méretezési lökfeszültség	0,6 kV
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Tanúsítások

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus által elismert /

A tanúsítás részletei

Átadómodul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Tanúsítások

CSA ®	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC EAC	
---------	--

EAC	
-----	--

cULus által elismert	
----------------------	--

Tartozékok

Rendszerkábel

VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M - 2318622



VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M - 2318635



Átadómodul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Tartozékok

VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M - 2318648



VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M - 2318651



VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M - 2318664



VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M - 2318677



VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M - 2318680



VIP-CAB-FLK26-0,14/... - 2318693



Átadómodul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Tartozékok

FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299385



FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299398



FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299408



FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299411



FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299424



Átadómodul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Tartozékok

FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299437



FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299440



FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299453



FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299466



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Kapocsjelölő, felirat nélkül

Átadómodul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Tartozékok

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Nyomtatási rendszer


BLUEMARK X1 - 5147777



Rajzok

Átadómodul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>