

Átadómodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE modul, direkt rugós csatlakozással és szalagkábelhez való dugaszolható csatlakozóval, NS 35 kalapsínre szerelhető, tűskesávval, valamint rövid és hosszú reteszelőhengyellel aljzatsávokhoz, pólusszám: 40

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356796675

Műszaki adatok

Méretetek

Szélesség	77,4 mm
Magasság	75,8 mm
Mélység	63 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Általános

Max. megeng. üzemi feszültség	60 V AC/DC
Max. megengedett áramerősség (áganként)	1 A
Pólusszám	40
Állapotjelzés	nincs
Beépítési pozíció	tetszőlegesen

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozási mód	IDC/FLK tűskesáv
Csatlakozások száma	1

Átadómodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Műszaki adatok

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Pólusszám	40
Raszterméret	2,54 mm

Támogatott vezérlés

Vezérlés	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- megfelelő I/O kártya	1746 OB 32
- megfelelő I/O kártya	1746 OV 32
- megfelelő I/O kártya	1746 IB 32
- megfelelő I/O kártya	1746 IV 32

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	CSA
Szabványok/előírások	IEC 60664
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
Méretezési lökőfeszültség	0,6 kV
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Tanúsítások

Átadómodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Tanúsítások

A tanúsítás részletei

CSA ®	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC

ERC

cULus által elismert

Tartozékok

Rendszerkábel

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - 2318787



Átadómodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Tartozékok

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M - 2318790



VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M - 2318800



VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M - 2318813



VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826



VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839



VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M - 2318842



Átadómodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Tartozékok

VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



Átadómodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Tartozékok

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



Átadómodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Tartozékok

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



Kapocsjelölő, felirat nélkül

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Átadómodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Tartozékok

ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Nyomtatási rendszer

BLUEMARK X1 - 5147777



Rajzok

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>