

## Potenciál-elosztó - VIP-3/PT/PDM-2/24 - 2903798

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE modul, direkt rugós csatlakozással és két potenciálsínnel (P1, P2) potenciáelosztáshoz, NS 35 hordozósínrre szereléshez. Modulszélesség: 57,1 mm



### Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356796729

### Műszaki adatok

#### Méreték

Szélesség	57,1 mm
Magasság	75,5 mm
Mélység	63 mm

#### Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

#### Általános

U <sub>N</sub> névleges feszültség	250 V AC/DC
Max. áramerhelhetőség áganként	15 A
Összegáram	30 A (potenciálonként)
Potenciál-csatlakozások	potenciálonként (P1, P2) 2 betápláló-/12 elosztókapocs
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

#### Betáplálás csatlakozási adatai

Csatlakozási mód	Direkt rugós / rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	15 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>

## Potenciál-elosztó - VIP-3/PT/PDM-2/24 - 2903798

### Műszaki adatok

#### Betáplálás csatlakozási adatai

Vezető-keresztmetszet AWG	24 ... 10
Csatlakozások száma	2

#### Elosztás csatlakozási adatai

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14
Csatlakozások száma	24

#### Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	CSA
Szabványok/előírások	IEC 60664
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

### Besorolások

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27400609
eCl@ss 7.0	27400609
eCl@ss 8.0	27400609
eCl@ss 9.0	27400609

#### ETIM

ETIM 4.0	EC001894
ETIM 5.0	EC001894
ETIM 6.0	EC001894

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

# Potenciál-elosztó - VIP-3/PT/PDM-2/24 - 2903798

## Tanúsítások

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus által elismert /

### A tanúsítás részletei

CSA ®	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	15 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	15 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14


cUL Recognized	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	15 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

EAC ENEC	
----------	--

cULus által elismert	
----------------------	--


## Rajzok

### Méreterajz



## Potenciál-elosztó - VIP-3/PT/PDM-2/24 - 2903798

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>