

Elektronikaház - UCS 195-145-F-GD 7035 - 2203336

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Komplett készülékház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz, részei: két fél házburkolat, zárt oldalfalak, ragasztó kúpok a nyomtatott áramköri lapok rögzítésére, csavarok a ház és a lapok rögzítésére; a készülékház színe világosszürke, a sarokbetéteké türkizzöld

Előnyei

- Rugalmasan alkalmazható a moduláris házfelépítésnek köszönhetően
- A lapok rugalmasan rögzíthetők, a ház alkalmazkodik szinte minden formátumhoz
- Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
- Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4055626404486

Műszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	PC
Farbe (RAL)	szürke (7035)

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (szereles)	-5 °C ... 100 °C
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C (a veszteségi teljesítménytől függően)

Méretetek

Szélesség	195 mm
Magasság	145 mm
Mélység	47 mm

Műszaki adatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Elektronikaház - UCS 195-145-F-GD 7035 - 2203336

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
-----------------	----------

Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>