

## Elektronikaház - UCS 195-145-H-GD 7035 - 2203338

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Komplett készülék ház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz, részei: két fél házburkolat, zárt oldalfalak, ragasztó kúpok a nyomtatott áramköri lapok rögzítésére, csavarok a ház és a lapok rögzítésére; a készülék ház színe világosszürke, a sarokbetéteké türkizöld

### Előnyei

- Rugalmasan alkalmazható a moduláris házfelépítésnek köszönhetően
- A lapok rugalmasan rögzíthetők, a ház alkalmazkodik szinte minden formátumhoz
- Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
- Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén

### Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4055626404509

### Műszaki adatok

#### Általános

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	PC
Farbe (RAL)	szürke (7035)

#### Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (szereles)	-5 °C ... 100 °C
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C (a veszteségi teljesítménytől függően)

#### Méretetek

Szélesség	195 mm
Magasság	145 mm
Mélység	67 mm

#### Műszaki adatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

#### Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

## Elektronikaház - UCS 195-145-H-GD 7035 - 2203338

### Besorolások

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 5.1</b>	27180506
<b>eCl@ss 8.0</b>	27182702
<b>eCl@ss 9.0</b>	27182702

#### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC001031
-----------------	----------

### Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>