

## G603 LIGHTSPEED™

Játékhoz tervezett vezeték nélküli egér



### JÁTSSZON FEJLETTEN.

A G603 a játékhoz tervezett professzionális egerek legújabb generációját jelenti, hogy a világ valóban vezeték nélküli lehessen. Fejlett funkciók és technológiák sokasága biztosítja a kiemelkedő teljesítményt még a legigényesebb játékosok számára is. A G603 az első játékhoz tervezett egér, amely a HERO érzékelővel rendelkezik. Ez az érzékelő rendkívüli pontosságot és precizitást kínál, akár 12 000 DPI felbontásnál is. A G603 ugyanakkor tízszer jobb energiagazdálkodást is biztosít, mint az előző generációs egerek. A LIGHTSPEED vezeték nélküli technológiával pedig profi szintű vezeték nélküli teljesítményre és páratlan megbízhatóságra képes – a legtöbb vezetékes játékhoz tervezett egeret is felülmúlja.

#### A CSOMAG TARTALMA

- Játékhoz tervezett vezeték nélküli egér
- LIGHTSPEED™ USB-vevőegység
- Hosszabbító kábel a vevőegységhez
- 2 darab AA méretű ceruzaelem
- Felhasználói útmutató
- 2 év gyártói garancia és teljes körű terméktámogatás

#### JELLEMZŐK

- A legújabb generációs HERO™ érzékelő nulla simítást biztosít, akár 12 000 DPI felbontásig
- Az egyedülálló LIGHTSPEED™ vezeték nélküli technológia páratlan teljesítményre képes.
- Fejlett „Hi”/„Lo” energiagazdálkodási rendszer
- Egyszerre több készülék vezérlésére is képes a kettő csatlakozásnak köszönhetően

## CSOMAGOLÁSI ADATOK

	Elsődleges csomagolás	Fő szállítási csomagolás
<b>Cikkszám</b> EER2	910-005101	n.a.
<b>Vonalkód</b>	5099206071926 (EAN-13)	50992060719211 (SCC-14)
<b>Cikkszám</b> EWR2	910-005102	n.a.
<b>Vonalkód</b>	5099206071933 (EAN-13)	50992060719310 (SCC-14)
<b>Tömeg</b>	219,3 g	1048,9 g
<b>Hosszúság</b>	13,6 cm	19,7 cm
<b>Szélesség</b>	4,7 cm	15,4 cm
<b>Magasság/Mélység</b>	19,2 cm	20,8 cm
<b>Térfogat</b>	1,227 dm <sup>3</sup>	0,006 m <sup>3</sup>
<b>1 elsődleges csomagolás</b>	1	n.a.
<b>1 köztes csomagolás</b>	0	n.a.
<b>1 fő szállítási csomagolás</b>	4	1
<b>1 EUR-raklap</b>	1280	320
<b>1 konténer 6 méter (20 láb)</b>	19 624	4906
<b>1 konténer 12 méter (40 láb)</b>	40 524	10 131
<b>1 konténer 12 méter HQ (40 láb)</b>	44 208	11 052

## RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- LIGHTSPEED™: USB-port és Windows® 7 vagy újabb, Mac OS X 10.12 vagy újabb, Chrome OS™ vagy Android™ 3.2 vagy újabb
- Bluetooth®: Bluetooth-kapcsolatra képes eszköz, Windows® 8 vagy újabb, Mac OS X 10.10 vagy újabb, Chrome OS™ vagy Android™ 3.2 vagy újabb
- Internetkapcsolat a Logitech Gaming Software letöltéséhez

## MŰSZAKI ADATOK

### Mozgáskövetés:

- Érzékelő: HERO™
- Felbontás: 200–12 000 DPI
- Legnagyobb gyorsulás: 40 G-n felüli értéken tesztelve\*
- Legnagyobb sebesség: 400 hüvelyk/másodpercen felüli értéken tesztelve\*

### Érzékenység:

- USB-adatformátum: 16 bit/tengely
- USB-jelentési gyakoriság „Hi” módban: 1000 Hz (1 ms)
- USB-jelentési gyakoriság „Lo” módban: 125 Hz (8 ms)
- Jelentési gyakoriság Bluetooth®-on: 125 Hz (8 ms)
- Mikroprocesszor: 32 bites ARM

### Tartósság:

- Fő gombok: 20 millió kattintás fejlett mechanikus gombfeszítő rendszerrel
- Talp: 250 km felüli értékre tesztelve

### Üzemidő:

- „Hi” mód: 500 óránál több (folyamatos játéknál)
- „Lo” mód: 18 hónapnál több\*\* (normál használat)

### Fizikai jellemzők:

- Magasság: 124 mm
- Szélesség: 68 mm
- Mélység: 43 mm
- Tömeg: 88,9 g (csak az egér) / 112,3 g (1 db AA méretű ceruzaelemmel) / 135,7 g (2 darab AA méretű ceruzaelemmel)

\* Logitech G240 Gaming Mouse Pad egérpadon mért adatok alapján  
 \*\* A felhasználótól és a használati körülményektől függően változhat

