



Használati útmutató

Hordozható töltőkészülék

6000 LED - Modell száma: 1001CTF

10000 LED - Modell száma: 1002CTF

15000 LED - Modell száma: 1003CTF

Rendelési szám. és modell száma. 1001CTF / 1002CTF / 1003CTF

Rendeltetésszerű használat

A termék hordozható eszközök (pl. okostelefon, tablet) 5 V/DC feszültségű pótakkumulátoraként szolgál. A töltőkészülék két USB-A kimenettel rendelkezik erre alkalmas készülékek töltéséhez. A belső akku feltöltéséhez a tartozékként szállított USB-töltőkábelt kell a Micro-USB bemenethez csatlakoztatni. A termék feltöltéséhez USB-töltőkészülékre van szükség (amely nem része a szállításnak). A termék töltési szint kijelzővel rendelkezik, és túlterheléssel, túltöltéssel és rövidzárral szemben védett.

A készülék csak beltérben használható, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja tovább a terméket.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Hordozható töltőkészülék
- USB-töltőkábel (Micro-USB - USB-A)
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet az útmutatóban, amelyeket feltétlenül be kell tartani.

A nyílsszimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Ha a használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetéseket és szakszerű használatra vonatkozó előírásokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert kisgyerekek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és akadályozza meg a véletlenszerű használatát. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve.


- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a vezetékek ne nyomódjanak össze, ne törjenek meg és éles peremeken ne sérüljenek meg.
- Úgy vezesse a kábeleket, hogy senki ne botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Ne használja azonnal a készüléket, miután hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket. Csatlakoztatás és használat előtt először hagyja felmelegedni a készüléket szobahőmérsékletre. A körülményektől függően ez több óráig tarthat.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül!
- A készülék működés közben felmelegszik. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A készülékházat nem szabad letakarni!
- Ne zárja rövidre az USB csatlakozókat.
- Ne töltse a terméket számítógép USB portján keresztül, vagy más készülékekről, mivel a rendelkezésre álló áram nem elegendő. Ez a csatlakoztatott készülék károsodásához vezethet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Akkuk

- A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.
- Soha ne károsítsa az akkumulátort. Az akkumulátor köpenyének a sérülése robbanás- és tűzveszélyhez vezet. A LiPo-akkumulátor köpenye a hagyományos (pl. AA vagy AAA) elemektől/akkuktól eltérően nem vékony lemezből, hanem csak egy érzékeny műanyag fóliából áll.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Akkor is rendszeresen töltse fel az akkumulátort, amikor nincs szüksége a készülékre. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Soha ne töltse felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát.
- Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben bizonyos mértékű felmelegedés normális jelenség.

Kezelőelemek

- 1 USB-A kimenet
- 2 Akku töltési szint kijelző
- 3 Micro-USB bemenet
- 4 Funkciógomb



Üzembe helyezés



Minden használat előtt ellenőrizze a beépített akku töltöttségi állapotát. Győződjön meg róla, hogy a hordozható készülékének csatlakozási értékei a termék csatlakozási értékeivel megegyeznek (ld. Műszaki adatok).

Az USB kábel nem alkalmas adatátvitelre.

Az esetleges védőfóliákat távolítsa el a termékről.

a) Töltési szint LED-kijelzője

Nyomja meg egyszer röviden a funkciógombot (4), az akkuállapot ellenőrzéséhez. Az akku töltési szint kijelzőn (2), a LED-kijelzőn megjelenő számok az alábbiak szerint mutatják a fennmaradó kapacitást:

25	Fennmaradó kapacitás max. 25 %
50	Fennmaradó kapacitás max. 50 %
75	Fennmaradó kapacitás max. 75 %
100	Fennmaradó kapacitás max. 100 %

Töltés közben villog az aktuális töltöttségi szintet jelző szám.

b) Az akku töltése

- Javasoljuk, hogy első üzembehelyezéskor teljesen töltsse fel a készüléket.
- Töltsse fel a hordozható töltőkészüléket legkésőbb akkor, amikor az akku töltési szint kijelzőn már csak a 25-ös szám látható, tehát amikor az akku töltési szintje 25% alá csökken.
- A termék feltöltéséhez USB-töltőkészülékre van szükség (amely nem része a szállításnak). A szállításhoz USB-töltőkábel (Micro-USB - USB-A) tartozik.
- A hordozható töltőkészülék töltéséhez csak a Micro-USB bemenetet használja(3). Kösse össze a mellékelt USB töltőkábel mikro USB dugóját a mikro USB bemenettel.
- Csatlakoztassa az USB-töltőkábel USB-A csatlakozódugóját egy USB-töltőkészülék USB-A portjához. Ehhez vegye figyelembe a műszaki adatokat.

→ A hordozható töltőkészülék bemeneti áramaként 2 A áramerősségű USB-töltőkészüléket ajánlunk. Alacsonyabb bemeneti áram alkalmazása esetén a töltés hosszabb ideig tart. 2A-nál nagyobb áramerősségű bemeneti áram azonban nem csökkenti a töltési időt, mivel a bemeneti áram korlátozva van.

- A hordozható töltőkészülék töltése 2 A áramerősségű USB-töltőkészülék alkalmazása és az akku kb. 20% fennmaradó kapacitása esetén a következő időket veheti igénybe:

-- Rend. sz./ Modell 1001CTF (6000 mAh): max. kb. 3,5 - 4 óra

-- Rend. sz./ Modell 1002CTF (10000 mAh): max. kb. 5,5 - 6 óra

-- Rend. sz./ Modell 1003CTF (15000 mAh): max. kb. 7,5 - 8,5 óra

Ellenőrizze, melyik modellt vásárolta meg. Töltés közben az akku töltési szintjét a villogva megjelenő megfelelő százalékos érték jelzi a kijelzőn.

- Amint az akku teljesen fel van töltve, a akku töltésintenzitást jelző folyamatosan világít.
- Válassza le a csatlakoztatott kábeleket. Az akku töltési szintjének kijelzése kb. 40 mp után eltűnik.

c) Hordozható eszköz töltése

- Csatlakoztassa az USB-töltőkábel USB-A csatlakozódugóját az USB-A kimenetek egyikéhez (1).

→ A maximális töltési áram (2,7 A) mindkét kimenet együttes használata esetén eloszlik a két kimenet között. Ezért figyeljen arra, hogy mennyi töltőáramra van szüksége a hordozható eszközének. Vegye figyelembe a Műszaki adatokat.

- Csatlakoztassa a Micro-USB csatlakozódugót a hordozható eszközhöz.
- A hordozható töltőkészülék akkumulátorának töltési szintjét töltés közben a folyamatosan világító, megfelelő százalékos érték jelzi.
- A töltés befejezéséhez vagy megszakításához válassza le az USB-töltőkábelt a csatlakoztatott eszközről és a hordozható töltőkészülékről.
- Ha az USB-töltőkábel le van választva a hordozható töltőkészülékről, kb. 40 mp után eltűnik az akkumulátor töltési szintjének kijelzése.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a csatlakoztatott készülékekről és az áramellátásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel ezek a készülék házat károsíthatják, vagy akár a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes törölkendőt.
- Tisztításnál mindenképpen kerülje el a termék vízzel vagy más folyadékkal való érintkezését.

Hulladékkezelés



A használt elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási hulladékokba! A használati idejének végén gondoskodni kell a készülék törvényi előírásoknak megfelelő hulladékkezeléséről.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség/áram.....	Micro-USB: 5 V/DC 2 A
Kimeneti feszültség/áram.....	USB-A kimenet: 5 V/DC, 2,4 A portonként
	Mindkét USB-kimenet együtt max. 2,7 A
Üzemi feltételek.....	0 – +40 °C, 20 – 90 % rel. páratart.
Tárolási feltételek.....	-10 – +55 °C, 20 – 90 % rel. páratart.

Rendelési sz. / Modell sz. 1001CTF

Belső akku..... Lítium-polimer (Li-Po) / 6000 mAh

Méret: (H x Sz x Ma)..... 125 x 67 x 15 mm

Súly..... 148 g

Rendelési sz. / Modell sz. 1002CTF

Belső akku..... Lítium-polimer (Li-Po) / 10000 mAh

Méret: (H x Sz x Ma)..... 148 x 73 x 17 mm

Súly..... 254 g

Rendelési sz. / Modell sz. 1003CTF

Belső akku..... Lítium-polimer (Li-Po) / 15000 mAh

Méret: (H x Sz x Ma)..... 154 x 75 x 22,5 mm

Súly..... 311 g