

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX5E01 MMSM12D-0100
Rendelési szám	2451110100
Verzió	
GTIN (EAN)	4050118485660
Menny.	1 Stück

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,001 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Pólusszám	4	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
-----------	---	----------------------	-------

Anyag

Érintkező felület	Au (arany)
-------------------	------------

Kialakítás

Termékcsalád	ModuPlug	Típus	Érintkező
--------------	----------	-------	-----------

Cable technical specifications

Halogén	Nem	Kábelhossz	1 m
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	zöld
Outside diameter	6.5 ± 0.2	Szigetelés	PE
Színkód gyűrű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga	Érkeresztmetszet	22 AWG
árnyékolt	Igen		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-26-12-04
eClass 9.0	27-06-03-07	eClass 9.1	27-06-03-08

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN
--------------------	------------------------------------

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4