

ModuPlug HDC MHE 20 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHE 20 FC
Rendelési szám	1428930000
Verzió	Modul
GTIN (EAN)	4050118233261
Menny.	1 Stück

**ModuPlug
HDC MHE 20 FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	29,2 mm	Szélesség (coll)	1,15 inch
Magasság	42,3 mm	Magasság (coll)	1,665 inch
Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Nettó tömeg	23,97 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	7,5 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Általános adatok

Pólusszám	20	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
-----------	----	----------------------	-------

Anyag

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű
--------------------------	-----	-------	--------------------------------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12

Kialakítás

Termécsalád	ModuPlug	Terméktípus	Modul
Típus	Hüvely	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

ModuPlug HDC MHE 20 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok


Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN


ModuPlug HDC MHE 20 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rajzok




**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4,0:**



**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4.0:**

