

**ModuPlug  
HDC MHX 4P MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | HDC MHX 4P MC              |
| Rendelési szám | <a href="#">1428950000</a> |
| Verzió         | Modul                      |
| GTIN (EAN)     | 4050118233339              |
| Menny.         | 1 Stück                    |

**ModuPlug  
HDC MHX 4P MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 14,5 mm | Szélesség (coll) | 0,571 inch |
| Magasság    | 48,1 mm | Magasság (coll)  | 1,894 inch |
| Mélység     | 34 mm   | Mélység (coll)   | 1,339 inch |
| Nettó tömeg | 12,43 g |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

**PE csatlakozási adatok**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás<br>modulkerettel |
|-----------------------|---------------------------------------|

**Verzió**

|                                                  |                         |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa                               | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges<br>csatlakozás      | 8 mm                |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 10                  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 16              |
| Vezeték-keresztmetszet, max.                     | 6 mm <sup>2</sup>       | Vezeték-keresztmetszet, min.                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Általános adatok**

|           |   |                      |       |
|-----------|---|----------------------|-------|
| Pólusszám | 4 | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
|-----------|---|----------------------|-------|

**Anyag**

|                          |     |       |                                      |
|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Anyag | polikarbonát, üvegszál-<br>erősítésű |
|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|

**Csatlakoztatási adatok**

|                                                  |                     |                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, min.                     | 1,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, max.                     | 6 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 16              | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 10            |

**Kialakítás**

|             |           |                    |                         |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| Termécsalád | ModuPlug  | Terméktípus        | Modul                   |
| Típus       | Érintkező | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002312    | eClass 6.2 | 27-14-34-19 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 | eClass 9.1 | 27-44-02-18 |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## ModuPlug HDC MHX 4P MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |

## ModuPlug HDC MHX 4P MC

Rajzok

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

