

ModuPlug HDC MHP 100 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP 100 FC
Rendelési szám	1429080000
Verzió	Modul
GTIN (EAN)	4050118233513
Menny.	1 Stück

**ModuPlug
HDC MHP 100 FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	21,85 mm	Szélesség (coll)	0,86 inch
Magasság	50,9 mm	Magasság (coll)	2,004 inch
Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Nettó tömeg	14,4 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Csavaros csatlakozás
modulkerettel

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	2	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
-----------	---	----------------------	-------

Anyag

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű
--------------------------	-----	-------	--------------------------------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²
------------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------

Kialakítás

Terméksalád	ModuPlug	Terméktípus	Modul
Típus	Hüvely	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

ModuPlug HDC MHP 100 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok



Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN


ModuPlug HDC MHP 100 FC

Rajzok


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**



**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K35:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K35:**

