

**ModuPlug
HDC MHX 3 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHX 3 FC
Rendelési szám	1429350000
Verzió	Modul
GTIN (EAN)	4050118233476
Menny.	1 Stück

**ModuPlug
HDC MHX 3 FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Magasság	43 mm	Magasság (coll)	1,693 inch
Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Nettó tömeg	8,72 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16
Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Általános adatok

Pólusszám	3	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
-----------	---	----------------------	-------

Anyag

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű
--------------------------	-----	-------	--------------------------------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8

Kialakítás

Termécsalád	ModuPlug	Terméktípus	Modul
Típus	Hüvely	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

ModuPlug HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok



Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN


ModuPlug HDC MHX 3 FC

Rajzok


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K1,5:**



**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**



**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K1,5:**



**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**

