

**HDC-házak**  
**HDC 24B ABU N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Típus          | HDC 24B ABU N  |
| Rendelési szám | <a href="#">2488600000</a>   |
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Keresztkengyel az alsórészen, Standard |
| GTIN (EAN)     | 4050118541533  |
| Menny.         | 1 Stück  |

**HDC-házak**  
**HDC 24B ABU N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|                             |         |                            |            |
|-----------------------------|---------|----------------------------|------------|
| Szélesség                   | 57 mm   | Szélesség (coll)           | 2,244 inch |
| Magasság                    | 29,5 mm | Magasság (coll)            | 1,161 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 130 mm  | Rögzítési méret - magasság | 32 mm      |
| Nettó tömeg                 | 65 g    |                            |            |

**Hőmérsékletek**

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Méreték**

|                        |        |                   |        |
|------------------------|--------|-------------------|--------|
| Furat osztás hossz, A2 | 130 mm | Ház teljes hossza | 120 mm |
|------------------------|--------|-------------------|--------|

**Verzió**

|                            |                              |                        |                      |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész                    | Ház kivitele           | Nyílt alap           |
| Kivitel                    | Standard                     | Méret                  | 8                    |
| Rögzítőrendszer kivitele   | Keresztkengyel az alsórészen | Suitable for ModuPlug® | Igen                 |
| Szorítós változat          | Oldalt rögzítő bilincs       | Típus                  | Válaszfal (átvezető) |
| Tömítés                    | NBR                          |                        |                      |

**Általános adatok**

|       |   |                 |      |
|-------|---|-----------------|------|
| Méret | 8 | Védelmi osztály | IP65 |
|-------|---|-----------------|------|

**Anyag**

|      |        |
|------|--------|
| Szín | szürke |
|------|--------|

**Kialakítás**

|              |                      |             |       |
|--------------|----------------------|-------------|-------|
| Termékcsalád | HDC-házak            | Terméktípus | Házak |
| Típus        | Válaszfal (átvezető) |             |       |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000437    | eClass 6.2 | 27-26-12-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Adatlap****HDC-házak  
HDC 24B ABU N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Engineering Data        | <a href="#">STEP</a>             |
| Technical Documentation | <a href="#">Customer drawing</a> |