

WIL-STANDARD-3.0-SCREW-SW-WHI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The WIL-STANDARD: 24V DC LED lamp, only 8mm high, with very high light output (1315 lm) and long service life (greater than 10,000 h).

Extremely robust construction, solid encapsulation and metal housing - waterproof (IP67).

Its 6500K colour temperature (daylight) makes it suitable for a wide range of applications.

Very easy to connect thanks to M12 connector. Low current consumption means that a 24V, 0.5A DC power supply is sufficient for operation.

Általános rendelési adatok

Típus	WIL-STANDARD-3.0-SCREW-SW-WHI
Rendelési szám	2527890000
GTIN (EAN)	4050118538670
Menny.	1 Stück

WIL-STANDARD-3.0-SCREW-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	240 mm	Szélesség (coll)	9,449 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	240 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 - 60°C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Cable technical specifications

Kábel anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Kábelhossz	3 m		

Connection data

Változat	Cable end open	Csatlakozási menet	without
Vezetékezés	Brown +, Blue -		

Electric data

Névleges feszültség (szöveg)	24 V DC	Névleges áram	0,42 A
Áramellátás	8,5 W	Szabályozható	Igen

General technical data

Number of LEDs	42	Fényszín (CCT)	6500K, White
Luminosity	3 470 cd	Fényáram	711 lm
Emitting angle	40 °	Illumination level	245 lux
Élettartam	60.000 h	Felszerelés típusa	Screw mounting
Drill hole spacing	225 mm	Ütésállóság	IK05
Védelmi osztály	IP67		

Material data

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium	Tokozás kitöltőanyaga	PUR V0
Menetes gyűrű anyaga	PA	Material of end caps	Nikkelezett CuZn

Szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E354496
---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

WIL-STANDARD-3.0-SCREW-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[STEP](#)

WIL-STANDARD-3.0-SCREW-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

