

WIL-450-W-M12G-0.3U-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The WIL-STANDARD: 24V DC LED lamp, only 8mm high, with very high light output (1315 lm) and long service life (greater than 10,000 h).

Extremely robust construction, solid encapsulation and metal housing - waterproof (IP67).

Its 6500K colour temperature (daylight) makes it suitable for a wide range of applications.

Very easy to connect thanks to M12 connector. Low current consumption means that a 24V, 0.5A DC power supply is sufficient for operation.

Általános rendelési adatok

Típus	WIL-450-W-M12G-0.3U-S
Rendelési szám	2535830000
GTIN (EAN)	4050118547498
Menny.	1 Stück

WIL-450-W-M12G-0.3U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	450 mm	Szélesség (coll)	17,716 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	250 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 - 60°C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Cable technical specifications

Kábel anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Kábelhossz	0,3 m		

Connection data

Változat	tű, egyenes	Kódolás	A
Csatlakozási menet	M12	Meghúzási nyomaték	0,8 Nm
Vezetékezés	Pin 4 (Strand: black) control white LED, Pin 3 (Strand: blue)		

Electric data

Névleges feszültség (szöveg)	24 V DC	Névleges áram	0,65 A
Áramellátás	16.5 W	Szabályozható	Igen

General technical data

Number of LEDs	84	Fényszín (CCT)	6500K, White
Luminosity	3 470 cd	Fényáram	1 260 lm
Emitting angle	40 °	Illumination level	435 lux
Élettartam	60.000 h	Felszerelés típusa	Screw mounting
Drill hole spacing	435 mm	Ütésállóság	IK05
Védelmi osztály	IP67		

Material data

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium	Tokozás kitöltőanyaga	PUR V0
Menetes gyűrű anyaga	PA	Material of end caps	Nikkelezett CuZn

Szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E354496
---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 11:13:51 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WIL-450-W-M12G-0.3U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data


[STEP](#)

WIL-450-W-M12G-0.3U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



L = 450mm L1 = 435mm