

**WIL-STANDARD-3.0-MAG-SW-WHI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The WIL-STANDARD: 24V DC LED lamp, only 8mm high, with very high light output (1315 lm) and long service life (greater than 10,000 h).

Extremely robust construction, solid encapsulation and metal housing - waterproof (IP67).

Its 6500K colour temperature (daylight) makes it suitable for a wide range of applications.

Very easy to connect thanks to M12 connector. Low current consumption means that a 24V, 0.5A DC power supply is sufficient for operation.

**Általános rendelési adatok**

Típus	WIL-STANDARD-3.0-MAG-SW-WHI
Rendelési szám	<a href="#">2527930000</a>
GTIN (EAN)	4050118538915
Menny.	1 Stück

## WIL-STANDARD-3.0-MAG-SW-WHI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	240 mm	Szélesség (coll)	9,449 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	240 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 - 60°C		

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Cable technical specifications

Kábel anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Kábelhossz	3 m		

## Connection data

Változat	Cable end open	Csatlakozási menet	without
Vezetékezés	Brown +, Blue -		

## Electric data

Névleges feszültség (szöveg)	24 V DC	Névleges áram	0,42 A
Áramellátás	8,5 W	Szabályozható	Igen

## General technical data

Number of LEDs	42	Fényszín (CCT)	6500K, White
Luminosity	3 470 cd	Fényáram	711 lm
Emitting angle	40 °	Illumination level	245 lux
Élettartam	60.000 h	Felszerelés típusa	Screw mounting, Magnet
Drill hole spacing	225 mm	Ütésállóság	IK05
Védelmi osztály	IP67		

## Material data

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium	Tokozás kitöltőanyaga	PUR V0
Menetes gyűrű anyaga	PA	Material of end caps	Nikkelezett CuZn

## Szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E354496
---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

## WIL-STANDARD-3.0-MAG-SW-WHI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

### Letöltések

Engineering Data


[STEP](#)

## WIL-STANDARD-3.0-MAG-SW-WHI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Rajzok

### Méretrajz



### Méretrajz

