

**WIL-350-W-M12G-0.3U-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The WIL-STANDARD: 24V DC LED lamp, only 8mm high, with very high light output (1315 lm) and long service life (greater than 10,000 h).

Extremely robust construction, solid encapsulation and metal housing - waterproof (IP67).

Its 6500K colour temperature (daylight) makes it suitable for a wide range of applications.

Very easy to connect thanks to M12 connector. Low current consumption means that a 24V, 0.5A DC power supply is sufficient for operation.

**Általános rendelési adatok**

Típus	WIL-350-W-M12G-0.3U-S
Rendelési szám	<a href="#">2535810000</a>
GTIN (EAN)	4050118547474
Menny.	1 Stück

## WIL-350-W-M12G-0.3U-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Szélesség	350 mm	Szélesség (coll)	13,78 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	200 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 - 60°C		

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Cable technical specifications

Kábel anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Kábelhossz	0,3 m		

## Connection data

Változat	tű, egyenes	Kódolás	A
Csatlakozási menet	M12	Meghúzási nyomaték	0,8 Nm
Vezetékezés	Pin 4 (Strand: black) control white LED, Pin 3 (Strand: blue)		

## Electric data

Névleges feszültség (szöveg)	24 V DC	Névleges áram	0,55 A
Áramellátás	13 W	Szabályozható	Igen

## General technical data

Number of LEDs	63	Fényszín (CCT)	6500K, White
Luminosity	3 470 cd	Fényáram	958 lm
Emitting angle	40 °	Illumination level	330 lux
Élettartam	60.000 h	Felszerelés típusa	Screw mounting
Drill hole spacing	335 mm	Ütésállóság	IK05
Védelmi osztály	IP67		

## Material data

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium	Tokozás kitöltőanyaga	PUR V0
Menetes gyűrű anyaga	PA	Material of end caps	Nikkelezett CuZn

## Szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E354496
---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 11:14:12 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**WIL-350-W-M12G-0.3U-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Engineering Data

[STEP](#)

**Adatlap****WIL-350-W-M12G-0.3U-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rajzok****Méretrajz**

L = 350mm L1 = 335mm