


**SlimFix
SFX 11/60 MM GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Kiemelkedő rugalmasság: SFX**

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 11/60 MM GN
Rendelési szám	2519050000
Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 - , 60 x 13 mm, zöld
GTIN (EAN)	4050118531206
Menny.	1 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

**SlimFix
SFX 11/60 MM GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0,512 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Mélység	0,6 mm	Mélység (coll)	0,024 inch
Nettó tömeg	0,539 g		

Általános adatok

Anyag	Poliuretán	Címkemező mérete	44 x 10,5 mm
Halogén	Nem	Szám tekercsenként	1 000
Szélesség	13 mm	Szín	zöld
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Változat	halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	7 -
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

**SlimFix
SFX 11/60 MM GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

